

Garant**Mors supplémentaire lisse 3/5 revêtu, Pour type: 125****Données de commande**

N° commande	361144 125
GTIN	4045197809537
Classe d'article	310

Description**Exécution:****Surface d'appui de 3 mm.**

Premier niveau de serrage avec 3 mm de haut. Deuxième niveau de serrage avec 5 mm de haut. Surface d'appui de 3 mm.

Avantage(s):

En retournant le mors, un deuxième niveau de serrage est disponible.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361124 – 361127, 361133 et 361135.

Mors étagés 361295– 361296.

Description technique

Hauteur h_2	17 mm
Hauteur h_1	15 mm
Hauteur mors h	20 mm
Longueur mors l	12 mm
Longueur l_2	9 mm
Largeur mors b	125 mm
Longueur l_1	9 mm

Pour code couleur	Xpent1-2
Type de produit	Mors pour étaux