



## Meuleuses droites pneumatiques, Type: 53531



### Données de commande

N° commande	079443 53531
GTIN	616026535312
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

#### **Dynabrade – Meuleuse droite pneumatique.**

Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple.

**Puissante** meuleuse droite avec une vitesse de rotation maximale de **18 000 tr/min**. La robuste **rallonge en acier** fixe permet un travail **quasi sans vibrations** dans des endroits difficiles d'accès.

#### Livraison:

Avec raccords nécessaires.

### Description technique

Ø pinces de serrage	6 mm
Niveau sonore	84 dB(A)
Poids	2,2 kg
Vitesse de rotation max.	18000 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	53531
Longueur	467 mm
Vibrations maximales suivant EN	3,2 m/s <sup>2</sup>
Quantité maximale d'air absorbé	1128 l/min

Puissance de décharge	744 W
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses droites