



Meuleuses droites pneumatiques, Type: 60051



Données de commande

N° commande	079441 60051
GTIN	616026600515
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Dynabrade – Meuleuse droite pneumatique.

Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple. **Frein rotor:** le moteur se coupe immédiatement après l'arrêt de l'appareil.

Petite meuleuse à moteur sans engrenages, avec une vitesse de rotation maximale de **60 000 tr/min**. Entraînement par commande pneumatique avec roulements en céramique et **système breveté de contrôle de la vitesse de rotation** pour une vitesse constante en charge.

Utilisation:

Utiliser uniquement de l'air comprimé non huilé. Ne pas huiler!

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Description technique

Niveau sonore	78 dB(A)
Longueur	135 mm
Puissance de décharge	75 W
Ø pinces de serrage	3 mm
Référence fabricant	60051
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Vitesse de rotation max.	60000 min ⁻¹

Quantité maximale d'air absorbé	228 l/min
Poids	0,45 kg
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses droites