

Garant**Filière 6g, M: M1**

Données de commande

N° commande	140300 M1
GTIN	4045197083012
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.** Plage de tolérance 6h.

Description technique

Pas	0,25 mm
Hauteur	5 mm
Ø ext.	16 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6h
Taille de filetage	M1
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS

Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		