



Meuleuse droite pneumatique G2424, Ø pinces de serrage 6 mm longue, Type: S085



Données de commande

N° commande	079448 S085
GTIN	7322590019891
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Meuleuse droite puissante, robuste et très silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Vitesses de rotation maximales optimisées en fonction de l'application entre **8500 et 25000 tr/min.**

Avec broche longue et mince, idéale pour les alésages, longueur 317 mm.

Ø pinces de serrage 6mm.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien:

Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Vitesse de rotation max.	8500 min ⁻¹
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	13 mm
Niveau sonore	70 dB(A)
Référence fabricant	G2424 S085

Vibrations maximales suivant EN	5,3 m/s ²
Puissance de décharge	440 W
Poids	0,96 kg
Quantité maximale d'air absorbé	252 l/min
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pince de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm

079459 6