



Meuleuses droites pneumatiques, Type: 52855



Données de commande

N° commande	079441 52855
GTIN	616026528550
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Dynabrade – Meuleuse droite pneumatique.

Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple.

Meuleuse crayon droite réglable. Moteur pneumatique robuste pour air comprimé lubrifié, réglage progressif de la vitesse de rotation de 35 000 min⁻¹ à 60 000 min⁻¹. Interrupteur marche / arrêt intégré, fonction de mémoire.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Description technique

Ø pinces de serrage	3 mm
Vitesse de rotation max.	60000 min ⁻¹
Poids	0,61 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Puissance de décharge	75 W
Niveau sonore	67 dB(A)
Longueur	114 mm

Quantité maximale d'air absorbé	170 l/min
Référence fabricant	52855
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses droites