

**Garant****Filière 6g, M: M8**

## Données de commande

N° commande	140300 M8
GTIN	4045197083135
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfondue.  $\geq$  M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

## Description technique

Pas	1,25 mm
Hauteur	9 mm
Ø ext.	25 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M8
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS

Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		