

**Garant****Filière Filetage à gauche, M-LH: M16****Données de commande**

N° commande	140620 M16
GTIN	4045197083708
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

Filière fermée, préfendue.

**Entrée sur 1 3/4 filet. avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe.**Description technique**

Hauteur	18 mm
Pas	2 mm
Ø ext.	45 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M16
Type de filetage	M-LH
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS

Norme	EN 22568
Sens de la coupe	Gauche
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		