

Garant**Filière, M: M12**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 140400 M12 |
| GTIN | 4045197083555 |
| Classe d'article | 11K |

Description

Exécution:

Filière fermée, préfondue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées**, angle de coupe env. 15°.

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,75 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 14 mm

Description technique

| | |
|---------------------|-----------|
| Pas | 1,75 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Ø ext. | 38 mm |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |

| | |
|--------------------|----------|
| Taille de filetage | M12 |
| Type de filetage | M |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | HSS E |
| Norme | EN 22568 |
| Sens de la coupe | droite |
| Type de produit | Filière |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| INOX > 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |