

**Garant****Lame de tronçonnage Acier, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w:  
19/2,2mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 273552 19/2,2 |
| GTIN             | 4062406373627 |
| Classe d'article | 21W           |

## Description

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

## Description technique

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Largeur de gorge w             | 2,2 mm                          |
| Hauteur de lame h <sub>5</sub> | 19 mm                           |
| Pour Ø pièce max.              | 40 mm                           |
| Longueur totale L              | 86 mm                           |
| Type d'utilisation             | neutre                          |
| Arrosage interne               | non                             |
| Clé système                    | oui                             |
| Rainurage axial possible       | non                             |
| Type de produit                | Lame de rainurage / tronçonnage |