

Garant**Lame de tronçonnage Acier, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 26/4,1mm****Données de commande**

N° commande	273552 26/4,1
GTIN	4062406373665
Classe d'article	21W

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	4,1 mm
Hauteur de lame h ₅	26 mm
Pour Ø pièce max.	80 mm
Longueur totale L	110 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage