



Nettoyant pour ateliers et machines Eco Complex Blue, 5000 ml, Contenance: 5000ml



Données de commande

N° commande	083016 5000
GTIN	5412386004872
Classe d'article	08E

Description

Exécution:

Nettoyant hydrosoluble alcalin pour le nettoyage et le dégraissage universels de machines, d'installations, de sols, de surfaces de travail et de bandes transporteuses. Principes tensio-actifs facilement **biodégradables**. Agrément pour denrées alimentaires NSF® A1.

Utilisation:

ECO Complex Blue convient au nettoyage de toutes les surfaces lavables à l'eau. Les dilutions suivantes avec de l'eau servent de valeurs indicatives:

- **Non dilué: nettoyage puissant en cas de salissures importantes sur les pièces de machine, les moteurs, les outils, les chariots élévateurs à fourches, etc.**
- **Dilution 1:4 à 1:8: nettoyage puissant de pièces métalliques dans les tables de nettoyage de pièces.**
- **Dilution 1:10 à 1:30: nettoyage d'entretien sur les installations, véhicules, murs, le cas échéant à l'aide de nettoyeurs à vapeur ou haute pression.**
- **Dilution 1:50 à 1:100: nettoyage doux des sols, textiles, tapis, tissus d'ameublement, ainsi que des surfaces en verre, en aluminium et en acier inoxydable.**

Il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude (environ 50 °C) pour la dilution. Après le nettoyage, rincer à l'eau froide.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ **95 %**. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Contenu	5000 ml
Exécution	Jerrican
Attribut des noms de produit	5000 ml ml
Type de produit	Nettoyant industriel