

SONO  SWISS®**Nettoyants puissants T3, Capacité de remplissage l/kg: 0,85****Données de commande**

N° commande	082933 0,85
GTIN	2050000969096
Classe d'article	04E

Description**Exécution:**

Nettoyant à haut rendement à base d'eau (exception: T3 sous forme de poudre); spécialement conçu pour une utilisation dans les bains de nettoyage à ultrasons; biodégradable. Ces **concentrés à rendement élevé** prolongent la durée de vie des appareils, ont une longue durée de conservation et sont biodégradables. Les nettoyants puissants sont spécialement conçus pour le bain à ultrasons (formation de mousse, etc.) et sont donc particulièrement efficaces pour tout type standard de bain de nettoyage par ultrasons dans la plage de fréquence de 25 à 130kHz. En combinaison avec la force de cavitation générée par les ultrasons, les nettoyants puissants détachent efficacement les salissures tout en préservant les pièces. Les autres produits de nettoyage, qui ne sont pas spécialement conçus pour le bain à ultrasons, contiennent parfois des ions qui favorisent la corrosion ou l'érosion du matériau. Par exemple, les ions halogènes sont de puissants agents formateurs de corrosion, qui réduisent fortement la durée de vie. Les chlorures et les fluorures en milieu acide sont à cet égard les plus agressifs.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons (p. ex. 082922; 082923; 082924; 082925).

Remarque(s):

Autres produits de nettoyage spéciaux et contenances disponibles sur demande. Des récipients de 25 litres sont disponibles dans l'eShop.

Pas disponible dans tous les pays.

Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention

Signalisation des substances dangereuses: GHS05: Corrosif

Description technique

Dosage	3 – 5 %
Type de produit de nettoyage	Nettoyant puissant pour acier et alliages légers
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Durée d'action	3 - 10 min
Contenance poudre	0,85 kg
Référence fabricant	T3
Numéro ONU	UN3253
Classe de marchandise dangereuse	8
Température de stockage	-5 - 30 °C
Type de produit	Nettoyants puissants