

Garant**Lame de rainurage Vario smart, neutre, Largeur de gorge w: 4,1 mm****Données de commande**

N° commande	273570 4,1
GTIN	4062406377335
Classe d'article	21W

Description**Avantage(s):**

- **Tous les outils Vario smart peuvent être combinés à volonté.**
- **Utilisation universelle possible à droite et à gauche.**
- **Les vis de calibrage permettent de garantir une précision de répétabilité de < 0,02 mm lors du changement d'outil.**

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	4,1 mm
Pour Ø pièce max.	84 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Garant lame de rainurage 32/6

