

**Garant****Lame de rainurage Vario smart, neutre, Largeur de gorge w: 2,2mm****Données de commande**

N° commande	273570 2,2
GTIN	4062406377311
Classe d'article	21W

**Description****Avantage(s):**

- **Tous les outils Vario smart peuvent être combinés à volonté.**
- **Utilisation universelle possible à droite et à gauche.**
- **Les vis de calibrage permettent de garantir une précision de répétabilité de < 0,02 mm lors du changement d'outil.**

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Description technique**

Pour Ø pièce max.	44 mm
Largeur de gorge w	2,2 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Longueur totale L	74 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Garant lame de rainurage 32/6

