

Garant**Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 234/350mm****Données de commande**

N° commande	274079 234/350
GTIN	4062406378622
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274006.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \text{Ø min. pour la 1ère gorge} / D_2 = \text{Ø max. pour la 1ère incision.}$

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{\max}	120 mm
Ø max. 1ère gorge D_2	350 mm
Ø min. 1ère gorge D_1	234 mm
Type d'utilisation	droite
Clé système	oui
Largeur de gorge w	8 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

