

Garant**Filière HSS, MF: 20X1,5****Données de commande**

N° commande	141050 20X1,5
GTIN	4045197084194
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**Filière fermée, préfondue; **entrée GUN des deux côtés.****Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,5 mm

Ø ext.: 45 mm

Hauteur: 14 mm

Description technique

Hauteur	14 mm
Pas	1,5 mm
Ø ext.	45 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M20×1,5

Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		