

Garant**Filière HSS, MF: 14X1,25****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 141050 14X1,25 |
| GTIN | 4045197084118 |
| Classe d'article | 11K |

Description**Exécution:**Filière fermée, préfondue; **entrée GUN des deux côtés.****Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,25 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 10 mm

Description technique

| | |
|---------------------|-----------|
| Hauteur | 10 mm |
| Pas | 1,25 mm |
| Ø ext. | 38 mm |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |
| Taille de filetage | M14x1,25 |

| | |
|------------------|----------|
| Type de filetage | MF |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | HSS |
| Norme | EN 22568 |
| Sens de la coupe | droite |
| Type de produit | Filière |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |