

**Garant****Filière HSS, MF: 4X0,5**

## Données de commande

N° commande	141050 4X0,5
GTIN	4045197083944
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfondue; **entrée GUN des deux côtés.**

### Entrée sur 1 3/4 filet.

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,5 mm

Ø ext.: 20 mm

Hauteur: 5 mm

## Description technique

Pas	0,5 mm
Hauteur	5 mm
Ø ext.	20 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M4x0,5

Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		