

Garant
Filière, G-LH: W3/4


Données de commande

N° commande	141550 W3/4
GTIN	4045197084552
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Utilisation:

Pour filetages Whitworth suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.

Description technique

Filetage Ø	19,05 mm
Hauteur	18 mm
Filets au pouce	10
Ø ext.	45 mm
Taille de filetage	W3/4
Sens de la coupe	droite
Classe de tolérance	moyen

Type de filetage	BSW
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		