

PRYOR

Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police inversée A – Z, &, Hauteur écriture: 3mm



Données de commande

N° commande	085440 3
GTIN	5022044007604
Classe d'article	08W

Description

Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

Police inversée: le caractère frappé apparaît à l'envers sur la pièce (fabrication de moules).

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm²**.

Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.
Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

Description technique

Epaisseur corps	6,35
Hauteur écriture	3 mm
Longueur totale	63,5 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

Accessoires

Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
--------------------------	-------------