

**Garant****Filière, G: G3/4**

## Données de commande

N° commande	142060 G3/4
GTIN	4045197084682
Classe d'article	11K

## Description

**Exécution:**Filière **hexagonale sans** entrée GUN; pour reprise à la main.**Utilisation:****Pour filetages gaz cylindriques** DIN ISO 228/1.

Norme: DIN 382

Filets au pouce: 14

Filetage Ø: 26,44 mm

Ouverture: 50 mm

Hauteur: 16 mm

## Description technique

Filetage Ø	26,44 mm
Hauteur	16 mm
Ouverture	50 mm
Filets au pouce	14
Taille de filetage	G3/4

Classe de tolérance	A
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		