

Garant
Filière, UNF: 1-12


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 142620 1-12 |
| GTIN | 4045197084989 |
| Classe d'article | 11K |

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.

Classe de tolérance: 2A

Filets au pouce: 12

Filetage Ø: 25,4 mm

Ø ext.: 55 mm

Hauteur: 16 mm

Description technique

| | |
|-----------------|---------|
| Filets au pouce | 12 |
| Hauteur | 16 mm |
| Filetage Ø | 25,4 mm |
| Ø ext. | 55 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| Taille de filetage | 1-12 UNF |
| Sens de la coupe | droite |
| Type de filetage | UNF |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | HSS |
| Norme | EN 22568 |
| Classe de tolérance | 2A |
| Type de produit | Filière |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |