

Garant**Filière, G: G3/8**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 142050 G3/8 |
| GTIN | 4045197084606 |
| Classe d'article | 11K |

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Utilisation:

Pour filetages gaz cylindriques DIN ISO 228/1.

Description technique

| | |
|---------------------|----------|
| Filets au pouce | 19 |
| Filetage Ø | 16,66 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Ø ext. | 45 mm |
| Taille de filetage | G3/8 |
| Sens de la coupe | droite |
| Classe de tolérance | A |

| | |
|------------------|----------|
| Type de filetage | G |
| Angle de flanc | 55 degré |
| Type d'outils | HSS |
| Norme | EN 24231 |
| Type de produit | Filière |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |