

Garant**Filière, G: G3/4**

Données de commande

N° commande	142050 G3/4
GTIN	4045197084620
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfondue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Utilisation:

Pour filetages gaz cylindriques DIN ISO 228/1.

Norme: EN 24231

Filets au pouce: 14

Filetage Ø: 26,44 mm

Ø ext.: 55 mm

Hauteur: 16 mm

Description technique

Filets au pouce	14
Hauteur	16 mm
Filetage Ø	26,44 mm
Ø ext.	55 mm

Taille de filetage	G3/4
Sens de la coupe	droite
Classe de tolérance	A
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 24231
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		