

Garant**Filière, UNC: 5-40**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 142520 5-40 |
| GTIN | 4045197084743 |
| Classe d'article | 11K |

Description

Exécution:

Filière fermée, préfondue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.

Classe de tolérance: 2A

Filets au pouce: 40

Filetage Ø: 3,18 mm

Ø ext.: 20 mm

Hauteur: 5 mm

Description technique

| | |
|-----------------|---------|
| Filetage Ø | 3,18 mm |
| Filets au pouce | 40 |
| Hauteur | 5 mm |
| Ø ext. | 20 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| Sens de la coupe | droite |
| Type de filetage | UNC |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | HSS |
| Norme | EN 22568 |
| Classe de tolérance | 2A |
| Type de produit | Filière |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |