

## Garant

### Foret alésoir en carbure monobloc pour tarauds, queue cylindrique avec six pans, TiAlN, Pour tarauds: M3



#### Données de commande

N° commande	149830 M3
GTIN	4045197326904
Classe d'article	11L

#### Description

##### Exécution:

**Queue cylindrique robuste** avec **six pans** pour montage dans des mandrins et taillant autocentrant.

##### Utilisation:

Pour **l'extraction** de **tarauds cassés**. Serrage stable nécessaire, perçage à sec.

##### Remarque(s):

$v_c$  pour matériaux < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Porter des lunettes de protection.

Norme: Norme usine

Longueur des goujures  $L_c$ : 10 mm

Longueur totale L: 38 mm

$\varnothing$  queue  $D_s$ : 3 mm

#### Description technique

Tolérance de queue	h6
Pour tarauds	M3
$\varnothing$ queue $D_s$	3 mm
Longueur totale L	38 mm
Longueur des goujures $L_c$	10 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc

Norme	Norme usine
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Forets aléseurs pour tarauds

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée	10-28 m/min	H
à sec	adaptée		
Air	adaptée		