

Garant**Foret alésoir en carbure monobloc pour tarauds, queue cylindrique avec six pans, TiAlN, Pour tarauds: M10****Données de commande**

N° commande	149830 M10
GTIN	4045197326959
Classe d'article	11L

Description**Exécution:**

Queue cylindrique robuste avec **six pans** pour montage dans des mandrins et taillant autocentrant.

Utilisation:

Pour **l'extraction** de **tarauds cassés**. Serrage stable nécessaire, perçage à sec.

Remarque(s):

v_c pour matériaux < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Porter des lunettes de protection.

Norme: Norme usine

Longueur des goujures L_c : 25 mm

Longueur totale L: 100 mm

\varnothing queue D_s : 9 mm

Description technique

Pour tarauds	M10
Tolérance de queue	h6
\varnothing queue D_s	9 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur des goujures L_c	25 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc

Norme	Norme usine
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Forets aléseurs pour tarauds

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée	10-28 m/min	H
à sec	adaptée		
Air	adaptée		