



Jeu de chiffres à frapper, 10 pièces Police normale 0 – 9, Hauteur écriture: 4mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 085445 4 |
| GTIN | 4045197343598 |
| Classe d'article | 02A |

Description

Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

Haute qualité, surface brunie.

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm²**.

Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

Longueur totale: 70 mm

Épaisseur corps: 9,5

Description technique

| | |
|------------------|------|
| Épaisseur corps | 9,5 |
| Hauteur écriture | 4 mm |

Fiche technique

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Longueur totale | 70 mm |
| Type de produit | Poinçons à marquer manuels |

Accessoires

| | |
|--------------------------|-------------|
| Porte-poinçons Type GRIP | 085475 GRIP |
|--------------------------|-------------|