


**Garant**
**Fraise à chanfreiner de précision HSS-Co8 HSS-Co8 90°, TiCN, Ø ext. Dc: 25 mm**

**Données de commande**

N° commande	150383 25
GTIN	4045197445773
Classe d'article	11M

**Description**
**Exécution:**

**Fraises à chanfreiner de précision avec 3 dents**, dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 3

Nombre de dents Z: 3

Ø fraise min., pour alésages à partir de: 3,8 mm

Longueur totale L: 67 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 10 mm

Pour vis à tête fraisée DIN 7991: M12

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,09 mm/tr

**Description technique**

Tolérance de queue	h9
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/tr
Ø ext.	25 mm
Ø fraise min., pour alésages à partir de	3,8 mm
Ø pré-perçage	3,8 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991	M12

Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Longueur totale L	67 mm
Nombre de dents Z	3
Revêtement	TiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne	oui
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner