

Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 20mm



Données de commande

N° commande	085915 20
GTIN	2050000965265
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Matériau surface	galvanisé
Ø	20 mm
Résistance max. à la température	120 °C
Filetage	M3 mm
Hauteur	6 mm
Force d'attraction	30 N
Hauteur avec taraudage	13 mm
Manchon taraudé	oui
Poids	11 g

Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M3	085921 M3
---	-----------