



Roue à frapper 0 – 9, Hauteur écriture: 5mm



Données de commande

N° commande	085465 5
GTIN	4250191110224
Classe d'article	08W

Description

Exécution:

Qualité optimale grâce à la gravure CNC et au traitement spécial de la tête. Simples d'emploi grâce à la gravure visuelle et à l'érosion des zones frappées. Largeur de roue = hauteur d'écriture + 3 mm.

Utilisation:

Solution pratique pour le marquage variable de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm²**.

Remarque(s):

Roues à frapper alphabétiques (3 roues) ou avec caractères spéciaux disponibles sur demande.

Description technique

Hauteur écriture	5 mm
Ø avant-trou de taraudage	10 mm
Ø ext. roue à frapper	78 mm
Résistance maximale du matériau de la surface estampée	1200 N/mm ²
Type de produit	Roues à frapper

