

## Aimant plat sans taraudage, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 13mm



### Données de commande

N° commande	085920 13
GTIN	2050000964916
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo<sub>5</sub>).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

### Description technique

Force d'attraction	40 N
Résistance max. à la température	200 °C
Poids	4,5 g
Hauteur	4,5 mm
Matériau surface	galvanisé
Ø	13 mm
Matériau noyau magnétique	SmCo <sub>5</sub>
Type de produit	Aimant plat

