



## Filtre 5 µm, Ø filetage intérieur: 1/2pouce



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 080014 1/2    |
| GTIN             | 4047322129367 |
| Classe d'article | 08A           |

### Description

#### Exécution:

Unités de maintenance composées suivant vos exigences, extensibles à l'aide d'un clip de raccordement.

**Unité de maintenance** série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

#### Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

#### Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

### Description technique

|   |           |
|---|-----------|
| Ø filetage intérieur                                  | 1/2 pouce |
| Longueur totale (L) unité de maintenance en 3 parties | 202 mm    |

|  |            |
|--|------------|
| Débit pour unité de maintenance en 3 parties | 3100 l/min |
| Hauteur (H)                                  | 248 mm     |
| Type de produit                              | Filtre     |

---

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Réceptacle en polycarbonate pour filtres Ø verre 53 mm | 080024 53 |
|--|-----------|