

**Garant****Lame de scie pour machines, HSS, Long. L / dents par pouce: 450/4****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 171000 450/4  |
| GTIN             | 4045197094926 |
| Classe d'article | 11R           |

**Description****Exécution:**

**GARANT** – Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène **HSS (DMo5)**. Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, **puissance de coupe très élevée** (coupes rapides et longue durée de vie). L'avoyage précis garantit des coupes droites.

Denture: normal

Largeur: 32 mm

Epaisseur: 2 mm

Ø trou de serrage: 10,5 mm

**Description technique**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Longueur L        | 450 mm                |
| Epaisseur         | 2 mm                  |
| Largeur           | 32 mm                 |
| Dents / pouce     | 4                     |
| Ø trou de serrage | 10,5 mm               |
| Denture           | normal                |
| Type d'outils     | HSS                   |
| Type de produit   | Lames de scie machine |

**Données utilisateur**

|  | Adéquation | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--|------------|----------------|----------|
|--|------------|----------------|----------|

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Alu (à copeaux courts)        | moyennement adaptée |
| Alu > 10% Si                  | moyennement adaptée |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | moyennement adaptée |
| av. arrosage max.             | adaptée             |