

Aimant plat sans taraudage, SmCo₅, Ø: 16mm



Données de commande

N° commande	085920 16
GTIN	2050000964923
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Poids	6,5 g
Ø	16 mm
Force d'attraction	60 N
Résistance max. à la température	200 °C
Matériau surface	galvanisé
Matériau noyau magnétique	SmCo ₅
Type de produit	Aimant plat

