

TRICOFLEX**Tuyau souple bleu, Soft, PVC, Longueur 50 m, Ø int. tuyau: 13mm****Données de commande**

N° commande	080036 13
GTIN	3506111047806
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de -15 °C à 60 °C.

Super Nobelair Soft, **très souple grâce à la technologie Full-Soft**, même à basse température.

Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Pression de service 15 bars.

Description technique

Plage de températures	-15 - 60 °C
Ø ext. tuyau	20 mm
Couleur	bleu
Matière	Tuyau triple couche en PVC renforcé de fibres polyester
Ø int. tuyau	13 mm
Longueur tuyau	50 m
Pression de service max.	15 bar
Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau

