

## Garant

### Lame de scie pour machines pour Kasto, HSS, Long. L / dents par pouce: 650/4



#### Données de commande

N° commande	171150 650/4
GTIN	4045197095336
Classe d'article	11R

#### Description

##### Exécution:

**GARANT** – Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène **HSS (DMo5)**. Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, **puissance de coupe très élevée** (coupes rapides et longue durée de vie). L'avoyage précis garantit des coupes droites.

##### Remarque(s):

**Spécialement pour machines Kasto** (trous de serrage excentrés pour largeurs de lame 38 mm et plus).

**Important:** respecter impérativement les conseils d'utilisation accompagnant les lames de scie.

Denture: normal

Largeur: 50 mm

Épaisseur: 2,5 mm

Ø trou de serrage: 10,5 mm

#### Description technique

Largeur	50 mm
Ø trou de serrage	10,5 mm
Longueur L	650 mm
Épaisseur	2,5 mm
Dents / pouce	4
Denture	normal
Type d'outils	HSS
Type de produit	Lames de scie machine

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		