

bimos

**Chaise pivotante de travail Neon, similicuir, avec roulettes, basse, Couleur: GREY****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 965438 GREY   |
| GTIN             | 4016849501765 |
| Classe d'article | 96J           |

**Description****Exécution:**

Chaise pivotante de travail Neon avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Avec possibilités de réglage ergonomiques: Mécanisme synchrone avec régulation du poids, réglage de la hauteur du siège à l'aide d'un vérin à gaz de sécurité, réglage de l'inclinaison du siège, réglage en profondeur du siège, réglage en hauteur du dossier. Avec ruban flexible de différentes couleurs sur tout le pourtour.

Siège et dossier à revêtement en similicuir, confortable et doux. Lavable et facile d'entretien, insensible aux huiles et désinfectants.

**Norme:****DIN 68877****Accessoire(s):**

Paire d'accoudoirs multifonctions 965455.

**Description technique**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Largeur d'assise | 470 mm |
|------------------|--------|

|   |  |
|---|--|
| Mécanisme synchrone                         | oui  |
| Couleur matériau de l'assise                | noir   |
| Exécution piètement                         | Jeu de roulettes   |
| Hauteur du dossier                          | 570 mm   |
| Réglage du dossier à contact permanent      | non  |
| Adaptation possible avec paire d'accoudoirs | oui  |
| Type de réglage en hauteur                  | Levier de réglage en hauteur                                       |
| Norme                                       | DIN 68877  |
| Matériau piètement                          | Revêtement Aluminium matt  |
| Série                                       | Fluorescent  |
| Exécution roulettes                         | Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs |
| Matériau assise                             | Similicuir   |
| Support lombaire                            | oui  |
| Plage de réglage profondeur d'assise        | 420 - 480 mm   |
| Exécution bâti                              | Piètement à 5 branches   |
| Exécution réglage en hauteur                | Vérin à gaz  |
| Couleur ruban                               | gris   |
| Charge admissible chaise                    | 120 kg   |
| Plage de réglage en hauteur                 | 450 mm   |
| Type de produit                             | Chaise pivotante de travail  |