

bimos

**Chaise pivotante de travail Neon, Supertec, avec roulettes, basse, Couleur: ORANGE****Données de commande**

N° commande	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Classe d'article	96J

**Description****Exécution:**

Chaise pivotante de travail Neon avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Avec possibilités de réglage ergonomiques: Mécanisme synchrone avec régulation du poids, réglage de la hauteur du siège à l'aide d'un vérin à gaz de sécurité, réglage de l'inclinaison du siège, réglage en profondeur du siège, réglage en hauteur du dossier. Avec ruban flexible de différentes couleurs sur tout le pourtour.

Supertec combine confort, douceur, respirabilité, très grande résistance, facilité de nettoyage et propriétés antiglissement. Grâce à son micro-blindage, il réunit les avantages du tissu et de la mousse PU.

**Norme:****DIN 68877****Accessoire(s):**

Paire d'accoudoirs multifonctions 965455.

**Description technique**

Réglage du dossier à contact permanent	non
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Hauteur du dossier	570 mm
Couleur matériau de l'assise	noir
Matériau assise	Supertec
Largeur d'assise	470 mm
Série	Fluorescent
Norme	DIN 68877
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Plage de réglage profondeur d'assise	420 - 480 mm
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Mécanisme synchrone	oui
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Support lombaire	oui
Couleur ruban	orange
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	450 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail