


**Porte-outils de tronçonnage, à gauche, Carré / plaquette: 25mm****Données de commande**

N° commande	278016 25
GTIN	4062406381721
Classe d'article	22B

**Description****Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

**Description technique**

Largeur de gorge w	3 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Taille de queue	25 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	21 mm
Longueur totale L	129 mm
Largeur fonctionnelle $L_4$	25 mm
Vis	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Longueur de tête $L_1$	39 mm
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

