




## Porte-outils de tronçonnage, Gauche, Carré / plaquette: 25mm



### Données de commande

N° commande	278018 25
GTIN	4062406381783
Classe d'article	22B

### Description

#### Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

### Description technique

Longueur de tête $L_1$	30 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	120 mm
Vis	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Largeur de gorge w	3 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	12 mm
Largeur fonctionnelle $L_4$	25 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

