



Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS: 25mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 278024 25 |
| GTIN | 4062406381677 |
| Classe d'article | 22B |

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Description technique

| | |
|---|-------------------------------|
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 25 mm |
| t_{max} Usinage intérieur | 5 mm |
| Longueur totale L | 200 mm |
| Vis | 279816 6 (SW5; 5 Nm) |
| Déport L_3 | 12 mm |
| Longueur de col L_1 porte-outils en retrait | 50 mm |
| Largeur de gorge w | 3; 4 mm |
| Ø queue D_s | 25 mm |
| Applications | #gorges frontales intérieures |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | oui |
| Rainurage axial possible | oui |
| Type de produit | Barre d'alésage |

