



## Lame de scie pour machines, Ko-Bi3, Long. L / dents par pouce: 300/10



### Données de commande

N° commande	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Classe d'article	16E

### Description

#### Exécution:

**KOMET Bi-Metall** – Pointes de dents en acier HSS-M3 et dos de lame en acier à ressorts. Pour capacité de coupe et avance élevées. Incassables pour une sécurité maximale sur le lieu de travail.

#### Remarque(s):

Lames de scie en acier HSS **KOMET**: autres exécutions, p. ex. VP 7 (angle de coupe 7°, denture variable) et P 13 (angle de coupe 13° – spéciales pour les aciers inoxydables), disponibles rapidement sur demande.

### Description technique

Dents / pouce	10
Épaisseur	1,25 mm
Longueur L	300 mm
Largeur	25 mm
Ø trou de serrage	8,5 mm
Denture	normal
Type d'outils	Ko-Bi3
Type de produit	Lames de scie machine

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée
Alu > 10% Si	moyennement adaptée
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Uni	adaptée
av. arrosage max.	adaptée