

Garant GRIDLINE

**Jeu de compartimentage, 20×24G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 50/3****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 950460 50/3   |
| GTIN             | 4062406388829 |
| Classe d'article | 9GB           |

**Description****Exécution:**

Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.

Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×24G.

**Adapté(s) pour:**

Tiroirs 20×24G.

**Contenu:**

Cuvettes bacs 1K hauteur 25 mm 951415: 8 × réf. 6×6/4; 4 × réf. 6×6/2; 4 × réf. 2×6/1

Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 1 × réf. A; 3 × réf. C

**Description technique**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| pour largeur utile de tiroir en G | 20     |
| Pour hauteur de tiroir            | 100 mm |
| Pour hauteur de tiroir            | 75 mm  |
| Pour hauteur de tiroir            | 50 mm  |
| Pour hauteur de tiroir            | 150 mm |
| Pour hauteur de tiroir            | 125 mm |
| Pour hauteur de tiroir            | 250 mm |
| Pour hauteur de tiroir            | 200 mm |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Pour hauteur de tiroir                      | 300 mm               |
| Pour largeur utile de tiroir                | 500 mm               |
| Matière                                     | Plastique            |
| Surface utile de tiroir en G                | 20×24                |
| Pour prof. utile de tiroir                  | 600 mm               |
| Hauteur de cuvette                          | 25 mm                |
| pour profondeur utile de tiroir en G        | 24                   |
| pour hauteur frontale de tiroir à partir de | ≥ 50 mm              |
| Largeur en G                                | 20                   |
| Profondeur                                  | 600 mm               |
| Largeur                                     | 500 mm               |
| Hauteur                                     | 25 mm                |
| Profondeur en G                             | 24                   |
| Poids                                       | 1,321 kg             |
| Attribut des noms de produit                | 20×24G               |
| Type de produit                             | Cuvette pour tiroirs |

## Accessoires

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Séparations enfichables pour cuvettes bacsJeu de 10 pièces Type C  | 951275 C     |
| Cuvettes de 25 mm de haut1K Largeur × profondeur en G / type 6X6/2 | 951415 6X6/2 |
| Cuvettes de 25 mm de haut1K Largeur × profondeur en G / type 2X6/1 | 951415 2X6/1 |
| Séparations enfichables pour cuvettes bacsJeu de 10 pièces Type A  | 951275 A     |
| Cuvettes de 25 mm de haut1K Largeur × profondeur en G / type 6X6/4 | 951415 6X6/4 |