

**BENNING**
**Testeur de tension DUSPOL®, Type d'appareil: DIGITAL**

**Données de commande**

N° commande	473106 DIGITAL
GTIN	4067263133032
Classe d'article	47A

**Description**
**Exécution:**

Contrôle de tension c.a. Avec procédé de mesure de la valeur efficace réelle **True RMS**.

**Testeur de tension bipolaire homologué VDE.** Boîtier antichocs, étanche à la poussière et aux projections d'eau avec surfaces de prise en caoutchouc.

L'affichage de la tension à partir de 50 V est également disponible même lorsque les piles sont épuisées ou ont été retirées.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Utilisation:**

Convient pour des travaux dans l'artisanat, l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage). Pour un contrôle multiple de tension et de polarité professionnel, **avec mise en circuit de charge (déclenchement FI 30 mA via un bouton-poussoir)**. Homologué pour le contrôle de tension sur des **installations jusqu'à 1000 V**. Convient pour les installations photovoltaïques/éoliennes et la technique automobile hybride.

**Norme:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Livraison:**

1× testeur de tension 473105 ANALOG ou DIGITAL.

1× étui de transport 473336 B.

## Description technique

Alarme vibrante	oui
Référence fabricant	DIGITAL
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Etalonnage	I1
Détecteur de rupture de câble sans contact	oui
Nombre de piles incluses	2
Résistance	0,1 - 300 k $\Omega$
Eclairage des points de mesure	oui
Plage d'affichage c.a.	1 - 1000 V
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Contrôle de continuité	acoustique / LED
Diode	0,3 - 2 V
Affichage	LCD (éclairé) / LED
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Contrôle de l'ordre des phases	LED
Mesure de la fréquence	1 - 1000 Hz
Contrôle de phase	LED
Indice de protection IP	IP 65
Plage d'affichage c.c.	1 - 1200 V
Contrôle de polarité	LCD
Alimentation	2x 081561 réf. LR3
Isolation électrique	VDE 1000 V
Type de produit	Testeur de tension

## Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

---

## Accessoires

Testeur de tension DUSPOL® Type d'appareil DIGITAL	473105 DIGITAL
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Etui de transport Duspol Type B	473336 B