



Jeu de bagues d'alésage pour mors RotoRi, Type: LX



Données de commande

N° commande	315910 LX
GTIN	2050002053120
Classe d'article	30N

Description

Exécution:

La forme spéciale et brevetée des bagues d'alésage avec **segments courbes** permet un réglage progressif des mors afin d'atteindre le diamètre désiré. Les tirettes RotoFix flexibles brevetées fournies dans le kit permettent de compenser aisément les grandes tolérances des chanfreins de vis dans les mors de serrage de différents fabricants grâce à une plage de réglage de 2 mm. Aucune reprise des chanfreins de vis n'est nécessaire.

Avantage(s):

- **Serrage intérieur et extérieur avec 1 bague.**
- **Plage de serrage progressive.**
- **Ajustement précis au 1/10 mm du diamètre de tournage.**
- **Coûts d'équipement réduits grâce aux tirettes RotoFix.**
- **Economies importantes sur les mors de serrage.**
- **Accessibilité optimale de l'outil de tournage.**
- **Manipulation rapide et flexible.**

Utilisation:

Les bagues en acier spécial haute résistance permettent de tourner des mors de serrage doux avec précision sous une pression de serrage ou de rectifier des mors de serrage durs. Utilisables pour l'usinage intérieur ou extérieur des mors.

Livraison:

Support en tôle, tirettes Premium RotoFix et bagues RotoFix. 29 bagues et 3 boulons de chaque M10 / M12 / M16.

Remarque(s):

Egalement disponible sur demande pour mandrins à 4 et 6 mors.

Description technique

Ø bridage extérieur	39 - 249 mm
Ø bridage intérieur	25 - 213 mm
pour alésage chanfreiné des mors extérieurs	M16
pour alésage chanfreiné des mors extérieurs	M12
pour alésage chanfreiné des mors extérieurs	M10
pour Ø mandrin de tour	80 - 315 mm
Type de produit	Bague d'alésage de mors