

**Garant****Forets multi-usages en carbure, Ø foret: 6mm****Données de commande**

N° commande	787070 6
GTIN	4062406390877
Classe d'article	71C

**Description****Exécution:**

Foret multi-usages avec **plaquette en carbure particulièrement affûtée** pour des alésages précis dans différents matériaux. Grande goujure hélicoïdale pour **évacuation rapide des poussières de forage et des copeaux**. Queue en acier spécial traité.

**Utilisation:**

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:

- **Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.**
- **Carrelage, céramique, marbre, verre.**
- **Métal et combinaison de matériaux en une seule passe, par ex. lors du montage de fenêtres ou de la réalisation d'armatures dans le béton.**

**Remarque(s):**

- **Attention : à utiliser sans percussion!**
- **Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu'en perçage avec percussion.**

**Description technique**

Longueur totale	100 mm
Longueur hélice	60 mm
Ø foret	6 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets multi-usages

