

Garant**Forets multi-usages en carbure, Ø foret: 10mm****Données de commande**

N° commande	787070 10
GTIN	4062406390891
Classe d'article	71C

Description**Exécution:**

Foret multi-usages avec **plaquette en carbure particulièrement affûtée** pour des alésages précis dans différents matériaux. Grande goujure hélicoïdale pour **évacuation rapide des poussières de forage et des copeaux**. Queue en acier spécial traité.

Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:

- **Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.**
- **Carrelage, céramique, marbre, verre.**
- **Métal et combinaison de matériaux en une seule passe, par ex. lors du montage de fenêtres ou de la réalisation d'armatures dans le béton.**

Remarque(s):

- **Attention : à utiliser sans percussion!**
- **Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu'en perçage avec percussion.**

Description technique

Longueur hélice	80 mm
Longueur totale	120 mm
Ø foret	10 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets multi-usages

