

**Garant**

## Adaptateur de préhension, Type: 1



### Données de commande

N° commande	361160 1
GTIN	2050002003590
Classe d'article	34A

### Description

**Utilisation:**

Adaptateurs de préhension avec pointes, p. ex. pour le serrage de pièces brutes. Adaptateurs de serrage plats avec revêtement, par ex. pour le serrage de pièces pré-usinées. Adaptateurs de préhension ronds avec pointe pour perçage près des bords et pour un espace libre suppl. sous la pc.

Pour pièces avec grand rayon ou chanfrein entre 3 et 8 mm. Pour le serrage de pièces brutes.

**Adapté(s) pour :**

Mors rapportés de préhension 361128 – 361129.

Mors Allmatic 361206 – 361354. Mors rapportés GARANT Xpent 361128 et 361129.

**Accessoire(s):**

Accessoires de vissage 361251 réf. 1.

Exécution: 2 pointes

Hauteur: 3,7 - 5,2 mm

### Description technique

Exécution	2 pointes
Hauteur	3,7 - 5,2 mm

Type de produit

Adaptateur de préhension

## Accessoires

Adaptateur de préhension 2 pointes, hauteur 3,7 – 5,2 mm

Type 1

361238 1

Adaptateur de préhension 2 pointes, hauteur 3,7 – 5,2 mm

Type

361238